

Garant**ESD pristatomas surenkamas stelažas, Gylis 500 mm, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972515 2000

GTIN

4062406256494

Produktų klasė

911

Aprašymas**Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai (50×25×1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su nelaidžiais plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos dengtos **ESD milteliais**. Cinkuota spyruoklė kiekvienoje lentynoje užtikrina saugų kontaktą su įžeminimo tašku.

Tiekimo sudėtis:**Su ESD įžeminimo laidu.****Spalva:**Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinio būdu.****Pastaba:**

- **Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.**

Techninis aprašymas

Lentynos plotis plotis iki rėmų

900 mm

maksimali lauko apkrova	900 kg
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	975 mm
Lentynos plotis	946 mm
Lentynų skaičius	4
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Lentynos storis	38 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos