



## 6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojele chromuotas, Šešiabriaunis: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	627381 4
GTIN	7610733282906
Produktų klasė	63D

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin trumpa kojelė su lanksčiu kampu (90°– 100°), rutulinę galvutę galima pritvirtinti iki 30° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

#### Privalumai:

Lankstus trumpos kojelės kampas (90°– 100°).  
**90° įvedimui:** pasiekiamos net ir sunkiai prieinamos vietos.  
**100° darbui:** dėl laisvos vietos rankoms užtikrinamas patogus ir saugus darbas.

#### Apdirbama medžiaga:

Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

### Techninis aprašymas

Paviršius	chromuoti
Kojelės ilgis	154×13 mm
Šešiabriaunis	4 mm
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės	taip
100 laipsnių kampas	taip
trumpa kojelė	taip
Prailginti	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

