

**Medžiaginė lipni juosta, šviesiai žalia, Plotis x ilgis (mmxm): 50X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083606 50X50
GTIN	4042448529732
Produktų klasė	08M

**Aprašymas****Modelis:**

**tesa® 4621** yra universali lipni audinio juosta, tinkanti naudoti lauke. Ją lengvai galima atplėšyti rankomis tiek išilgai, tiek ir skersai. Be to, lipnią juostą lengva **įvynioti ir išvynioti**, ji atspari vandeniui ir UV spinduliams, ją galima pašalinti be likučių net ir po 8 savaičių.

Naudodami neoninių spalvų tesa® 4671 juostą, galėsite saugiai ir patikimai atlikti įvairias užduotis – ypač ženklinti skirtingus elementus ar įrenginių vietas!

Austinė juosta tesa® 4671 yra fluorescencinių neoninių spalvų ir dažnai naudojama ekspertų, kad būtų aiškiai matomi judantys elementai arba renginiams. Ji tinka įvairioms užduotims, pvz.: žymėjimui, tvirtinimui ar rišimui. tesa® 4671 gali būti lengvai nuplėšiama rankomis, ją lengva ženklinti, ji neatsispindi ir lengvai formuojama. Kombinacija iš audinio, padengto akrilu, ir klijų iš natūralaus kaučiuko užtikrina atsparumą dilimui. Audinio juostelę galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Spalva gali būti neoninė žalia, neoninė geltona, neoninė oranžinė ir neoninė rožinė.

**Pastaba:**

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	50 m
-------	------

Tamprumas	22 %
atsparus temperatūrai iki	95 °C
Sukibimas su plienu	34 N/mm
Stipris tempiant	540 N/mm
Audinio tankumas	100 audinio tankumas
Spalva	šviesiai žalia
Storis	0,13 mm
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Plotis	50 mm
Gamintojo pavadinimas	4621
Yra pamušalas	ne
Klijai	Akrilatas
Laikymo temperatūra	15 - 25 °C
Pagrindo medžiaga	Audinys
Produkto pavadinimo požymis	šviesiai žalia
Produkto rūšis	Lipni juosta