

**Medžiaginė lipni juosta Rinkinys 4 dalių, rožinė, Plotis x ilgis (mmxm): 38X25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083613 38X25
GTIN	4042448168399
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesa® 4671 audinys, pagamintas iš celiuliozės, **neatspindi šviesos, yra fluorescentinis** ir tinka kone **kiekvienai užduočiai**. Juosta lengva **nuplėšti rankomis, pašalinti nepaliekant likučių**, taip pat **ji puikiai prilimpa prie grubių paviršių ir gali būti ženklinama**.

Naudodami neoninių spalvų tesa® 4671 juosta, galėsite saugiai ir patikimai atlikti įvairias užduotis – ypač ženklinti skirtingus elementus ar įrenginių vietas!

Austinė juosta tesa® 4671 yra fluorescencinių neoninių spalvų ir dažnai naudojama ekspertų, kad būtų aiškiai matomi judantys elementai arba renginiams. Ji tinka įvairioms užduotims, pvz.: žymėjimui, tvirtinimui ar rišimui. tesa® 4671 gali būti lengvai nuplėšiama rankomis, ją lengva ženklinti, ji neatspindi ir lengvai formuojama. Kombinacija iš audinio, padengto akrilu, ir klijų iš natūralaus kaučiuko užtikrina atsparumą dilimui. Audinio juostelę galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Spalva gali būti neoninė žalia, neoninė geltona, neoninė oranžinė ir neoninė rožinė.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Yra pamušalas	ne
---------------	----

Spalva	rožinė
Audinio tankumas	120 audinio tankumas
atsparus temperatūrai iki	140 °C
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Sukibimas su plieniu	0,35 N/mm
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Plotis	38 mm
Tamprumas	9 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Gamintojo pavadinimas	4671
Storis	0,28 mm
Klijai	natūralus kaučiukas
Stipris tempiant	7 N/mm
Ilgis	25 m
Pagrindo medžiaga	Audinys
Produkto pavadinimo požymis	rožinė
Produkto rūšis	Lipni juosta