



Medžiaginė lipni juosta Rinkinys 4 dalių, geltona, Plotis × ilgis (mm×m): 38X25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083612 38X25
GTIN	4042448168412
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

tesa® 4671 audinys, pagamintas iš celiuliozės, **neatspindi šviesos, yra fluorescentinis** ir tinka kone **kiekvienai užduočiai**. Juostą lengva **nuplėšti rankomis, pašalinti nepaliekant likučių**, taip pat **ji puikiai prilimpa prie grubių paviršių** ir **gali būti ženklinama**.

Naudodami neoninių spalvų tesa® 4671 juostą, galėsite saugiai ir patikimai atlikti įvairias užduotis – ypač ženklinti skirtingus elementus ar įrenginių vietas!

Austinė juosta tesa® 4671 yra fluorescencinių neoninių spalvų ir dažnai naudojama ekspertų, kad būtų aiškiai matomi judantys elementai arba renginiams. Ji tinka įvairioms užduotims, pvz.: žymėjimui, tvirtinimui ar rišimui. tesa® 4671 gali būti lengvai nuplėšiama rankomis, ją lengva ženklinti, ji neatspindi ir lengvai formuojama. Kombinacija iš audinio, padengto akrilu, ir klijų iš natūralaus kaučiuko užtikrina atsparumą dilimui. Audinio juostelę galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Spalva gali būti neoninė žalia, neoninė geltona, neoninė oranžinė ir neoninė rožinė.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Tamprumas	9 %
-----------	-----

Spalva	geltona
Sukibimas su plienu	0,35 N/mm
Storis	0,28 mm
Gamintojo pavadinimas	4671
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Plotis	38 mm
atsparus temperatūrai iki	140 °C
Klijai	natūralus kaučiukas
Pagrindo medžiaga	Audinys
Ilgis	25 m
Stipris tempiant	7 N/mm
Audinio tankumas	120 audinio tankumas
Yra pamušalas	ne
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Produkto pavadinimo požymis	geltona
Produkto rūšis	Lipni juosta