

**Medžiaginė lipni juosta Rinkinys 4 dalių, žalia, Plotis × ilgis (mm×m): 38X25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083614 38X25
GTIN	4042448168450
Produktų klasė	08M

**Aprašymas****Modelis:**

**tesa® 4671** audinys, pagamintas iš celiuliozės, **neatspindi šviesos, yra fluorescentinis** ir tinka kone **kiekvienai užduočiai**. Juostą lengva **nuplėšti rankomis, pašalinti nepaliekant likučių**, taip pat **ji puikiai prilimpa prie grubių paviršių ir gali būti ženklinama**.

Naudodami neoninių spalvų tesa® 4671 juostą, galėsite saugiai ir patikimai atlikti įvairias užduotis – ypač ženklinti skirtingus elementus ar įrenginių vietas!

Austinė juosta tesa® 4671 yra fluorescencinių neoninių spalvų ir dažnai naudojama ekspertų, kad būtų aiškiai matomi judantys elementai arba renginiams. Ji tinka įvairioms užduotims, pvz.: žymėjimui, tvirtinimui ar rišimui. tesa® 4671 gali būti lengvai nuplėšiama rankomis, ją lengva ženklinti, ji neatspindi ir lengvai formuojama. Kombinacija iš audinio, padengto akrilu, ir klijų iš natūralaus kaučiuko užtikrina atsparumą dilimui. Audinio juostelę galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Spalva gali būti neoninė žalia, neoninė geltona, neoninė oranžinė ir neoninė rožinė.

**Pastaba:**

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

**Techninis aprašymas**

Gamintojo pavadinimas	4671
-----------------------	------

Yra pamušalas	ne
Klijai	natūralus kaučiukas
Audinio tankumas	120 audinio tankumas
Tamprumas	9 %
Pagrindo medžiaga	Audinys
Sukibimas su plieniu	0,35 N/mm
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Plotis	38 mm
Spalva	žalia
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Ilgis	25 m
Stipris tempiant	7 N/mm
atsparus temperatūrai iki	140 °C
Storis	0,28 mm
Produkto pavadinimo požymis	žalia
Produkto rūšis	Lipni juosta