

**HOLEX****Magnetinių prizmių pora, Ilgis x plotis: 120X70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447125 120X70
GTIN	4062406262242
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

Trys magnetiniai kontaktiniai paviršiai (mažoji prizmė, didžioji prizmė, viršutinė ir apatinė pusė kartu įjungtos). Visos pusės grūdintos. Priekinė ir šoninės plokštumos nušlifautos tiksliai kampų į prizmes. **Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,01 mm.** Prizmių pora nušlifauta iki to paties aukščio.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	95 mm
Plotis	70 mm
Vieneto svoris	5 kg
velenams, kurių Ø	5 - 60 mm
Ilgis	120 mm
Aukščio tolerancija poroje	0,02 mm
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	prizminė

