

**Garant****Kietlydininių smūginių grąžtų rinkinys, Grąžto Ø: 5-12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

789015 5-12

GTIN

4062406262976

Produktų klasė

71C

**Aprašymas****Modelis:**

Išskirtinis ir agresyvus centravimo antgalis užtikrina aktyvų ir optimalų kreipimą gręžimo metu. Novatoriškas dizainas su trumpomis tiesiomis pradinėmis dalimis žymiai greitesniam gręžimui ir didesniai stabilumui apdirbant net ir gelžbetonį. Vibracijai optimizuota spiralės forma su šerdies sutvirtinimu. Šerdies skersmuo ir spiralinis žingsnis tiksliai suderinti ir taip užtikrinamas efektyvus galios perdavimas iš smūginio gręžtuvo į kietmetalio viršūnę.

**Privalumai:**

- **Trumpa spiralė ir įgaubtos formos užspaudimo paviršiai (kastuvo efektas) užtikrina greitą gręžimo dulkių pašalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.**
- **Papildomos, specialiai suformuotos šerdies pjovimo briaunos: efektyvus betono smulkinimas.**

**Paskirtis:**

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – maksimalus komfortas.

**Turinys:**

Smūginis grąžtas Nr. 789010: po 1 vnt.

dūd. 5; 8; 6, ilgis 110 mm:

dūd. 6; 8; 10; 12 ilgis 160 mm

Laikoma: Plastikinė dėžutė

**Pastaba:**

Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia pragręžti kiaurymę su tokio paties skersmens trumpuoju grąžtu.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

**Priedai**

Grąžtas betonui SDS-plus Ø× visas ilgis 6X110 mm	789010 6X110
Grąžtas betonui SDS-plus Ø× visas ilgis 5X110 mm	789010 5X110
Grąžtas betonui SDS-plus Ø× visas ilgis 12X160 mm	789010 12X160
Grąžtas betonui SDS-plus Ø× visas ilgis 8X160 mm	789010 8X160
Grąžtas betonui SDS-plus Ø× visas ilgis 10X160 mm	789010 10X160
Grąžtas betonui SDS-plus Ø× visas ilgis 8X110 mm	789010 8X110
Grąžtas betonui SDS-plus Ø× visas ilgis 6X160 mm	789010 6X160