

**Garant****12-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 13mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 631439 13     |
| GTIN             | 4062406264611 |
| Produktų klasė   | 61A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

**Standartas:****DIN 3124-L****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Pastaba:**

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 631442; HOLEX: Nr. 631452).

**Techninis aprašymas**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 18 mm                         |
| Rakto dydis                         | 13 mm                         |
| Ilgis                               | 50 mm                         |
| Pavaros keturbriaunis               | 1/4 in                        |
| Perdavos profilis                   | 12-briaunis užmaunamas raktas |
| Medžiaga                            | Chromo vanadžio plienas       |
| Paviršius                           | chromuotas                    |

Produkto rūšis

Galvutė