

Garant**12-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	631439 8
GTIN	4062406264369
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

Standartas:**DIN 3124-L****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 631442; HOLEX: Nr. 631452).

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	11,9 mm
Rakto dydis	8 mm
Ilgis	50 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Galvutė