

Galąstuvas plienui, specialus korundas vidutinis / glotnus, Ilgis × plotis: 100X25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558855 100X25
GTIN	4260496536704
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.

Specialus taurusis korundas grūdelių dydis 180 (vidutinis), **labai patvarus**. Kita pusė – taurusis korundas, grūdelių dydis 500 (labai smulkus), labai pjovus, **aukštos kokybės paviršius**.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis / glotnus
Aukštis	15 mm
Plotis	25 mm
Ilgis	100 mm
Produkto rūšis	Abrazyvus galąstuvus

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		