



VHB™ lipni juosta, skaidri, Plotis × ilgis (mm×m): 19X11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

3M™ 4910 yra labai skaidri, todėl gali būti naudojama apšviestų, peršviečiam ženklų, derva sustiprintam stiklui, metalui, stiklui ir medžiagoms, turinčioms didelę paviršiaus energiją (HSE), dekoratyvinėms medžiagos ir juostelėms, vardinėms lentelėms ir logotipams, standžiųjų elementų plokščių klijavimui, tvirtinimui ir surinkimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Klijai: Akrilatas

Ilgis: 11 m

Plotis: 19 mm

Storis: 1 mm

Techninis aprašymas

Sukibimas su plieniu	4,8 N/mm
Gamintojo pavadinimas	4910
Klijai	Akrilatas
Ilgis	11 m

Plotis	19 mm
Storis	1 mm
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Spalva	skaidri
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	slopinant.
Ypatybė	atsparus drėgmei
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Montavimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Laikymo temperatūra	20 °C
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Tamprumas	300 %
Produkto pavadinimo požymis	skaidri
Produkto rūšis	Lipni juosta