

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/12**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtai pagal pageidavimą.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	35 mm
Pjovimo vieta	25 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCR
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Plokštelės dydis	11 mm

Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė