

Garant**Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M42****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140620 M42
GTIN	4062406266196
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

1 3/4 žingsnių įpjova.

Pjovimo kryptis: kairinė

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 4,5 mm

Išorinis Ø: 90 mm

Aukštis: 36 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	36 mm
Išorinis Ø	90 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	4,5 mm
Sriegio dydis	M42

Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	kairinė
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		