

Garant
XOMU094812ZZER, HB4430, Tipas: TI


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213032 TI
GTIN	4062406266592
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2x3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$: 2 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,6 mm

Techninis aprašymas

Tipas	TI
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f_z per dantį	0,6 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT090416ZDSR
Kietlydinys	HB4430
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	0,8 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p,max}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Danga	PVD
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		