

Kroepelin
Längenmesstechnik

Skaitmeninis spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 5-15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438965 5-15
GTIN	2050002040960
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.**

Įvedus **išankstinio nustatymo vertės** galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis duomenų siųstuvas Nr. 498954 dyd. A5

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	2
Leistina paklaida	0,015 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	0,6 mm
minimalus griovelio plotis	0,8 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	35 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	5 - 15 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Matavimo jėga	0,8 - 1,2 N
Maksimalus griovelio gylis	2,3 mm
Atkartojamumas	0,005 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,05 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,005 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,02 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,002 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

Paslaugos

DAkkS kalibravimas / šorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas / šorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	497440 USB2
-------------------------------	-------------

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Tipas D1	497440 D1
Sąsajos adapteris Tipas A2	498954 A2
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Prijungimo kabelis Tipas D2	497440 D2