

Garant
XOMU146715ZZER, HB4030, Tipas: ST1400


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$: 3 mm

Pastūma f_z per dantį: 1,3 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	1,3 mm
Kampo spindulys	1,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMU146715ZZER
Kietlydinys	HB4030
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	1,3 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	3 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p,max}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	TiCn-Al ₂ O ₃
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		