

**Garant****XOMU146715ZZER, HB4430, Tipas: TI**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	213046 TI
GTIN	4062406267155
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

**Inovatyvi** keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2x3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

### Pastaba:

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p \max}$ : 3 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,8 mm

## Techninis aprašymas

Tipas	TI
Pastūma $f_z$ per dantį	0,8 mm
Kampo spindulys	1,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMU146715ZZER
Kietlydinys	HB4430
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Danga	PVD
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		