



## Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, Grąžto Ø: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	787040 12
GTIN	9002741152087
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifauta kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis**. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

#### Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių, mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **gręžimas**.

#### Pastaba:

**Dėmesio – naudoti tik gręžimui (be smūgio)!**

### Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	90 mm
visas ilgis	150 mm
Grąžto Ø	12 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas