

Garant**Pūtimo pistoletas AIR, Tipas: AIR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Universalus aukštos kokybės pūtimo pistoletas suslėgtam orui pasižymi ergonomiškumu, atsparumu įbrėžimams ir tirpikliams. Paprastas **keičiamų antgalių naudojimas**. Pasukama greitojo keitimo galvutė atsukama, tvirtinama įvairiose padėtyse.

Tiekimo sudėtis:

Pūtimo pistoletas su plienine 1/4 colio mova, su 7 dalių antgalių rinkiniu Nr. 080124 dyd. AIR.

Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoleto laikiklius rasite Nr. 080260 dyd. H1 ir Nr. 955750.

Tinkamus atsarginius akumulatorius rasite Nr. 080126.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	15 bar
Srauto dydis prie 6 bar	330 l/min
Produkto rūšis	Pistoletas

Priedai

Atsarginis antgalispūtimo pistoletui AIR Tipas 7	080126 7
--------------------------------------------------	----------

Atsarginis antgalispūtimo pistoletui AIR Tipas 4	080126 4
Atsarginis antgalispūtimo pistoletui AIR Tipas 6	080126 6
Atsarginis antgalispūtimo pistoletui AIR Tipas 1	080126 1
Atsarginis antgalispūtimo pistoletui AIR Tipas 3	080126 3
Easyfix pneumatinio pistoleto laikiklis Tipas 1	955750 1
Atsarginis antgalispūtimo pistoletui AIR Tipas 2	080126 2
Atsarginis antgalispūtimo pistoletui AIR Tipas 5	080126 5