



## Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 300mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	813702 300
GTIN	4003773084662
Produktų klasė	83D

### Aprašymas

#### Modelis:

**Lygiagrečios, lygios** žiaunos; chromuotas modelis.

**Nustatyta padėtis fiksuojama** mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia **dirbti terkšlės principu**. Reguliuojamas veržliaraktis su antikorozine danga, rankenos dengtos plastikų. **Lazeriu išdegtos skalės padalos** (priekyje – **metrinės**, o gale – **colinės**), leidžia iš anksto nustatyti veržliarakčio dydį.

#### Paskirtis:

**Atsargiai suimami** varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t.t.

#### Pastaba:

Kumšteliu galima įsigyti Nr. 813725.

### Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	0 - 68 mm
visas ilgis	300 mm
Žiočių ilgis	32 mm
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

### Priedai

813725 300

Tausojančios žiaunos reguliuojamam veržliarakčiui 6 vnt.  
Dydis 300

---