



Replės žarnų sąvaržoms, Visas ilgis: 220mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719984 220
GTIN	4003773080756
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su itin plona galvute ir ilgomis kojėlėmis. Dengtos juoda antikorozine danga, galvutė izoliuota, kojėlės dengtos PVC danga.

Paskirtis:

Skirta 1 ar 2 auselių žarnų spaustukų montavimui ant ašies pakabų, radiatorių ir kuro linijų, oro slėgio sistemų, kompresorių. Dėl specialaus žiaunų išdėstymo galima varžčius tvirtinti pasirinktinai priekyje arba šonuose, priklausomai kaip patogiau pasiekti dirbant.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kojėlė	su PVC apvalkalu
Galvutė	blizgus
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga
Produkto rūšis	Gnybtinės žirklys