

**HOLEX****Sulankstomas diskas, Ø 160 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 555181 80     |
| GTIN             | 4062406272395 |
| Produktų klasė   | 52E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Sulankstomas abrazyvinis audinys. Kiaurymės Ø 10 mm.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka suvirinimo siūlių, kampų ir siaurų griovelių apdirbimui. Naudojimas ant šonų arba plokštumos.

Maksimalus sūkių skaičius 5500 min<sup>-1</sup>.

**Pastaba:**

Naudokite įtvarą Nr. 555785 dyd. 10  
rekomenduojamas sūkių skaičius: 3800 min<sup>-1</sup>

**Techninis aprašymas**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Grūdėtumas                     | 80                     |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Disko Ø                        | 160 mm                 |
| Produkto pavadinimo požymis    | Ø 160 mm               |

Produkto rūšis

Šlifavimo juostelių žiedas

---

## Priedai

Įspraustinė Tinka, jei kiaurymės Ø 10 mm

555785 10