

**6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga, Šešiabriaunis: 7mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 643233 7 |
| GTIN | 4000896046959 |
| Produktų klasė | 630 |

Aprašymas**Modelis:**

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ilgis | 60 mm |
| Šešiabriaunis | 7 mm |
| Ø iš pavaros pusės | 23 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Norma | DIN 7422 |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Modelis | Su TiN danga |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuoti |
| su rutuline galvute | ne |
| su fiksavimo žiedu | ne |
| Produkto rūšis | Galvutė |