

**6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga, Šešiabriaunis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	643233 19
GTIN	4000896046911
Produktų klasė	630

**Aprašymas****Modelis:**

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

**Standartas:**

**DIN 7422**

**Apdirbama medžiaga:**

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	60 mm
Šešiabriaunis	19 mm
Ø iš pavaros pusės	31,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 7422
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas

Modelis	Su TiN danga
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
su rutuline galvute	ne
su fiksavimo žiedu	ne
Produkto rūšis	Galvutė