

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais, 26×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka naudoti su stalčiais 26x20G.

Montavimo vežimėlis 30x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fikساتorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Galima naudoti tik stalčius Nr. 930634 arba Nr. 930636 (su atskirų stalčių fikساتoriumi).

**Techninis aprašymas**

Aukštis	885 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg

Plotis	750 mm
Durų skaičius	0
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
ComfortClose	ne
Stalčių skaičius	0
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Gylis	600 mm
Svoris	56 kg
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Naud. aukštis	600 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

## Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg  
Stalčių aukštis 75 mm

930634 75

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių  
Matmenys G 30X24

951972 30X24