

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/0**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Tinka naudoti su stalčiais 36x20G.

Montavimo vežimėlis 40x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano dangą, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fikساتorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Galima naudoti tik stalčius Nr. 930744 arba Nr. 930746 (su atskirų stalčių fikساتoriumi).

Techninis aprašymas

Ratukai nepalieka žymių	taip
Naud. aukštis	600 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm

Svoris	65 kg
Stalčių bloko aukštis	700 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Aukštis	885 mm
ComfortClose	ne
Gylis	600 mm
su pakeltu kraštu	taip
Ratuko Ø	125 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Durų skaičius	0
Plotis	1000 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių skaičius	0
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių
Matmenys G 40X24

951972 40X24