



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas ProCORE, Tipas: GSB18110C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

Bešepetėlinis variklis.

Kick-Back-Control su automatinio išjungikliu, kai prietaisas užstringa, ir išskirtine precizine mova. Kompaktiška konstrukcija, itin trumpa galvutė (tik 184 mm) paprastam naudojimui (dvd.GSB1860PC), todėl idealiai tinka darbui ankštesiose vietose. Galima papildyti Connectivity moduliu. Su variklio stabdžiu.

Privalumai:

Nedidelis galvutės ilgis – tik 184 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 x ProCORE 18 V / 4,0 Ah ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	82 mm
Gamintojo pavadinimas	GSB 18V-110C
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	85 Nm
Svoris	2,1 kg
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 480 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	16 mm
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	12,5 m/s ²
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	2,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2100 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	47 Nm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius ProCore Akumulatoriaus tipas,
įtampa C18 V

073856 C18