

**Akumuliatorinis drėgno / sauso valymo siurblys, Tipas: GAS1810L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Produktų klasė	03B

**Aprašymas****Modelis:**

Akumuliatorinis dulkių siurblys mobiliam siurbimui. Paprastas transportavimas ir patogus valdymas dėl nešimo kilpų, ant kurių gali būti kabinamas dulkių siurblys.

**Tiekimo sudėtis:****Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.**

- 1 × grindų antgalis, Bosch numeris: 2608000707
- 1 × siauras antgalis, 250 mm, Bosch numeris: 2608000661
- 1 × diržas per petį, Bosch numeris: 2608000706
- 4 dalių ratukų rinkinys, Bosch numeris: 2608000705
- 1 × elektrinių įrankių adapteris, Bosch numeris: 2608000708
- 1 × kolekatoriaus vamzdis, Bosch numeris: 2608000659
- 1 × Plokščias klostuotas filtras, Bosch numeris: 2608000663
- 3tlg. Siurbimo vamzdžių rinkinys, Bosch numeris: 2608000660
- 1 × žarna, 1,6 m, Bosch numeris: 2608000658

**Pastaba:**

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866. Tinkamą automatinio paleidimo sistemą rasite Nr. 070237ff.

**Techninis aprašymas**

Talpų tūris	7,5 l
Svoris be akumuliatoriaus	6 kg

Siurbimo žarnos ilgis	1,6 m
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	GAS 1810L
Garso srovė	1440 l/min
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys