

Garant**Pirštinių pora MASTER CUT D, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094446 11

GTIN

4062406273446

Produktų klasė

01H

Aprašymas**Modelis:**

Puikiai priglunda ir yra itin patogios dėl 18 dydžio mezgimo technologijos. Maloni nitrilo putplasčio danga, užtikrinanti ypač gerą lytėjimo pojūtį ir puikų pirštų lankstumą. Dėl puikaus pirštų lankstumo gerai tinka tiksliam smulkių, aštrių dalių apdorojimui. Taip pat puikiai darbams šiek tiek alyvuotoje aplinkoje.

GARANT MASTER CUT D. Su D apsaugos lygiu nuo įpjovimų, **be stiklo ar plieno pluoštų.** Su sustiprinta zona ties nykščio lenkimu ilgesniam tarnavimo laikui.

Pirštines galima skalbti iki 4 kartų 40 – 60 ° C temperatūroje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija

MASTER CUT

Pirštinių savybės

sustiprintas tarpnykštis

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Mezgimo technologija | 18G |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4442D |
| Pagrindo medžiaga | Specialus audinys |
| Danga | Putas iš nitrilo |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Allround |
| Pritaikymo sritys | Tikslumas |
| Spalva | pilkos / juodos |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | D |
| Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |