

Garant**Pirštinių pora MASTER CUT D, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094446 9

GTIN

4062406273422

Produktų klasė

01H

Aprašymas**Modelis:**

Puikiai priglunda ir yra itin patogios dėl 18 dydžio mezgimo technologijos. Maloni nitrilo putplasčio danga, užtikrinanti ypač gerą lytėjimo pojūtį ir puikų pirštų lankstumą. Dėl puikaus pirštų lankstumo gerai tinka tiksliam smulkių, aštrių dalių apdorojimui. Taip pat puikiai darbams šiek tiek alyvuotoje aplinkoje.

GARANT MASTER CUT D. Su D apsaugos lygiu nuo įpjovimų, **be stiklo ar plieno pluoštų.** Su sustiprinta zona ties nykščio lenkimu ilgesniam tarnavimo laikui.

Pirštines galima skalbti iki 4 kartų 40 – 60 ° C temperatūroje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija

MASTER CUT

Pirštinių savybės

sustiprintas tarpnykštis

Mezgimo technologija	18G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Pagrindo medžiaga	Specialus audinys
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	pilkos / juodos
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	D
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės