

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930705 900/6
GTIN	4062406273675
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Gylis	600 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20

stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	300 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis plotis G	36
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Aukštis	900 mm
Plotis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Durų skaičius	0
Svoris	142 kg
Stalčių skaičius	6
Naud. aukštis	800 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 900 mm	930735 900
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930743 100
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930743 125
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	930743 300
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930743 75