

Garant**Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu, Tipas: 1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	115 mm
Dantų skaičius	36
Darbinis kampas	10 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis	Terkšlė
USP1	galimybė perjungti
USP2	Su išmetikliu, 10° darbinis kampas, 115 mm ilgio, chromuotas

Priedai

Užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colio Tipas 1/4	632028 1/4
--	------------