



Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004 nusistatantis, Tipas: M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813740 M
GTIN	4013288216908
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

- **Lygiagrečios, glotnios žiaunos.**
- **Naujas tolygus savireguliuavimas dėl paprasto tvirtinimo šešiabriauniais varžtais ir veržlėmis.**
- **Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.**
- **Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.**
- **Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.**

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	13 - 16 mm
visas ilgis	188 mm
Užveržimo tarpas	1/2 – 5/8 in
Gamintojo pavadinimas	6004 Joker M
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

