

HEDI

Kabelių būgnas iš plastiko, Tipas: 25B2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgą laiką patikimi. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Tvirtas kabelių būgnas iš smūgiams atsparaus plastiko su **apsauga nuo perkaitimo. Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

- **400 V CEE įėjimo kištukas 16 A.**
- **1 x 400 V CEE išvadas lizdas 16 A su savaiminio užsidarymo dangtelis ir šiluminės apsaugos jungikliu.**
- **2 standartiniai 250 V Schuko lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.**
- **7 laipsnių posvyris laisvesniam ir patogiam naudojimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir bėgeliai optimaliam kabelių tvirtinimui.**
- **Vandens drenažo grioveliai.**
- **Galimas paprastas sienų montavimas.**

Aukštos kokybės HEDI plastikinis 290 mm skersmens kabelių būgnas ir daugybė ergonominių ir apsauginių funkcijų.

Nulenkiama besisukanti rankena, skirta darbui dešine arba kaire ranka pervyniojant ir išvyniojant.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Direktyva:

Atitinka DGUV I 203-006 (anksčiau BGI 608) bei DGUV I 203-005 (anksčiau BGI 600).

Techninis aprašymas

Kabelio sandara	5G2,5
IP apsaugos klasė	IP 44
Laido ilgis	25 m
Kabelio medžiaga	Armuotas kabelis
Korpuso medžiaga	Pilnai iš plastiko
Kabelio klasė	H07BQ-F
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Nominali galia išvyniojus	5500 (16 A) W
Nominalioji įtampa	400 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kabelių būgnas