

Garant GRIDLINE

Pristatoma spinta su varstomomis durimis be pakelto kraštelio, su ištraukiama lentyna, 26×20G, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932105 800
GTIN	4062406277086
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pristatoma spinta įrankiams 30×28G. Varstomos durys, užrakinama su cilindrine spyna. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Su 2 × ištraukiamais stalčiais, keliamoji galia 75 kg.

Komplektacija:

Ištraukiamų lentynų skaičius: 2

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas ir ištraukiamos lentynos nekonfigūruojami, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Tinkami stalčiai 26×20G.

Techninis aprašymas

Plotis	750 mm
Svoris	45 kg
Gylis	700 mm

Naud. aukštis	650 mm
Aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	20
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksuojantis
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×20G
Produkto rūšis	Staklių pristatoma spinta

Priedai

Ištraukiama lentyna 75 kg Montavimo aukštis 75 mm	930654 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12