

Garant GRIDLINE

**Pristatoma spinta su varstomomis durimis be pakelto kraštelio, 36×20G,  
Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932118 800
GTIN	4062406277062
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pristatoma spinta įrankiams 40×28G. Varstomos durys, užrakinama su cilindrine spyna. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas ir ištraukiamos lentynos nekonfigūruojami, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Tinkami stalčiai 36×20G.

**Techninis aprašymas**

Svoris	50 kg
Aukštis	800 mm
Naud. aukštis	650 mm
Gylis	700 mm
Plotis	1000 mm
medžiagos storis	1,2 mm

Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Staklių pristatoma spinta

---

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
---	-------------