

Garant GRIDLINE

**Pristatoma spinta su varstomomis durimis be pakelto kraštelio, su ištraukiama lentyna, 36×20G, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932122 800
GTIN	4062406277093
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pristatoma spinta įrankiams 40×28G. Varstomos durys, užrakinama su cilindrine spyna. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Su 2 × ištraukiamais stalčiais**, keliamoji galia 75 kg.

**Komplektacija:**

Ištraukiamų lentynų skaičius: 2

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas ir ištraukiamos lentynos nekonfigūruojami, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Tinkami stalčiai 36×20G.

**Techninis aprašymas**

Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Plotis	1000 mm
Aukštis	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Gylis	700 mm
Svoris	54 kg
Naud. aukštis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Staklių pristatoma spinta

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
---	-------------