

**Garant****Įstatoma perjungiamo terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 2-1/2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657582 2-1/2
GTIN	4062406277307
Produktų klasė	61E

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis. Labai kompaktiška **įstatoma perjungiamo terkšlė, su išmetikliu.**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Tinka:**

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

Įstatomas kotas	14×18 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	34 mm
Aukštis h	20,5 mm
Plotis b	39 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Ilgalaikė apkrova	340 Nm
Dantų skaičius	48
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Perjungiamo terkšlė	taip
Terkšlė su išmetikliu	taip
Produkto rūšis	Terkšlė