

Garant**Įstatomas veržliaraktis, Rakto dydis: 2-24mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	657792 2-24
GTIN	4062406277505
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įpjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Aukštis h	11 mm
Rakto dydis	24 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Plotis b	50,8 mm
Įstatomas kotas	14×18 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas (smūgiams atsparus)
Produkto rūšis	Įstatomas veržliaraktis