

**Garant****Įstatomas veržliaraktis, Rakto dydis: 2-13mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	657792 2-13
GTIN	4062406277420
Produktų klasė	61E

## Aprašymas

### Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktą įstatomas įrankis.

### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Įpjovimo režimai:

### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

## Techninis aprašymas

Rakto dydis	13 mm
Įstatomas kotas	14×18 mm
Aukštis h	7 mm
Plotis b	29,7 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas (smūgiams atsparus)
Produkto rūšis	Įstatomas veržliaraktis