

Garant GRIDLINE

**Pristatoma spinta su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×24G,  
Aukštis mm: 900****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 932012 900    |
| GTIN             | 4062406277031 |
| Produktų klasė   | 9GK           |

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių pristatoma spinta 24×28G kartu su stalčiais 20×24G. Skyrius su durimis, reguliuojamas kas 25 mm. Durys užrakinamos atskirai stumiamąja rankena su cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.:**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×24  |
| Durų aukštis                | 550 mm |
| Plotis                      | 600 mm |
| Naud. aukštis               | 800 mm |
| Aukštis                     | 900 mm |

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Naudingasis aukštis stalčiams                                                 | 250 mm                           |
| Gylis                                                                         | 700 mm                           |
| Stalčiaus naudingasis gylis                                                   | 600 mm                           |
| Stalčių naudingasis gylis G                                                   | 24                               |
| Svoris                                                                        | 69 kg                            |
| Stalčiaus naudingasis plotis                                                  | 500 mm                           |
| Stalčių naudingasis plotis G                                                  | 20                               |
| medžiagos storis                                                              | 1,2 mm                           |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia                              | 75 kg                            |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 80 kg                            |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)                                         | 100 %                            |
| Stalčių ištraukimas                                                           | Ištraukimo fiksatorius           |
| Durų atidarymo kampas                                                         | 250 laipsniai                    |
| Reguliuojamas aukštis kas                                                     | 25 mm                            |
| Cilindrinė spyna                                                              | modulinė apyraktė                |
| Spalvos pasirinkimas                                                          | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Produkto pavadinimo požymis                                                   | 20×24G                           |
| Produkto rūšis                                                                | Įrankių spintos korpusas         |

## Priedai

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12 | 914226 HU12 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21     | 914227 HU21 |