

**Garant****Įstatomas veržliaraktis, Rakto dydis: 2-17mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 657792 2-17   |
| GTIN             | 4062406277451 |
| Produktų klasė   | 61E           |

## Aprašymas

### Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Įpjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

## Techninis aprašymas

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm                          |
| Rakto dydis                      | 17 mm                          |
| Aukštis h                        | 9 mm                           |
| Plotis b                         | 37 mm                          |
| Įstatomas kotas                  | 14×18 mm                       |
| Keičiami įrankiai                | Įstatomas įrankis              |
| Medžiaga                         | Chromo vanadžio plienas        |
| Paviršius                        | chromuotas (smūgiams atsparus) |
| Produkto rūšis                   | Įstatomas veržliaraktis        |