



## Įstatoma terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 1-1/2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657630 1-1/2
GTIN	4062406278342
Produktų klasė	62E

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

#### Įstatoma terkšlė perjungžiama.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Įpjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

#### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

Įstatomas kotas	9×12 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Aukštis h	22,5 mm
Ilgalaikė apkrova	135 Nm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Dantų skaičius	52
Plotis b	35 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Perjungiamo terkšlė	taip
Terkšlė su išmetikliu	ne
Produkto rūšis	Terkšlė