

Garant**Įstatoma kilpinė galvutė, Rakto dydis: 2-19mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 657892 2-19 |
| GTIN | 4062406278236 |
| Produktų klasė | 61E |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įpjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Įstatomas kotas | 14×18 mm |
| Aukštis h | 12,5 mm |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm |
| Rakto dydis | 19 mm |
| Plotis b | 31 mm |
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis |
| Įrankis su terkšline funkcija | ne |
| Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |