



Įstatoma terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 1-1/4in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657630 1-1/4
GTIN	4062406278328
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Įstatoma terkšlė perjungiamo.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įpjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Ilgalaikė apkrova	30 Nm
Dantų skaičius	52
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Plotis b	25 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Aukštis h	15,3 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Perjungiamo terkšlė	taip
Terkšlė su išmetikliu	ne
Produkto rūšis	Terkšlė