

Garant**Įstatoma kilpinė galvutė, Rakto dydis: 2-22mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	657892 2-22
GTIN	4062406278250
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įpjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Plotis b	35 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Įstatomas kotas	14×18 mm
Aukštis h	15 mm
Rakto dydis	22 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Įrankis su terkšline funkcija	ne
Produkto rūšis	Įstatoma kilpinė galvutė