



Dangčių ir tvirtinimo atrama, Maksimalus ilgis: 300cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

861780 300

GTIN

4008158041261

Produktų klasė

83K

Aprašymas

Modelis:

Dėl sunkių plieninių vamzdžių ir neslidžių PVC kontaktinių paviršių konstrukcija itin stabili. Viena ranka valdoma dviejų komponentų plastikinė rankena su siurblio mechanizmu. Greitas perjungimo mygtukas greitam teleskopinio strypo ištraukimui ir įtraukimui. Reguluojama laikymo jėga pasukant atramą ant rankenos. Galima pakrauti iki **maks. 160 kg (dyd. 250) arba iki 110 kg (dyd. 300), kai teleskopinis strypas yra pilnai įtrauktas**. Galima naudoti ir esant nuožuloms dėl **tolygiai palenkiamų** kontaktinių paviršių, kurių temperatūra svyruoja nuo **-45° iki 45°**.

Naudojant su nuolydžiais iki maks. 40 kg apkrovos.

Paskirtis:

Iki 3 m aukščio gipskartonio, medinių lentelių, panelių, lentjuosčių, metalinių juostelių, folijų ir lempų korpusų fiksavimui. Dėl pasukamų ir neslidžių kontaktinių PVC paviršių, galima be jokių problemų naudoti esant nuožuloms.

Techninis aprašymas

Rankenos medžiaga

2K plastikas

Ypatybė

palenkiamas

Ypatybė	neslysta
maksimali leistina apkrova	110 kg
Medžiaga	Plienas
pasukimo kampas	-45 - 45 laipsniai
visas ilgis	170 - 300 cm
Tinka	Folijos
Tinka	Medinės lentos
Tinka	Metalinės juostelės
Tinka	Stogo lentos
Tinka	Gipskartonis
Tinka	Šviestuvo pagrindas
Tinka	Panelės
Laikančioji plokštė	9×7 cm
Svoris	3,5 kg
Produkto rūšis	Lubų atrama / surinkimo atrama