

Garant**Įstatomi įrankiai su kvadratu, Pavaros kvadrato tipas: 1-3/8in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

657698 1-3/8

GTIN

4062406278380

Produktų klasė

61E

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Įstatomas įrankis su kvadratu.**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įpjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Plotis b	23 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Ilgalaikė apkrova	135 Nm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Aukštis h	15 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis	Įstatomi įrankiai su kvadratu