

**Garant****Įstatoma kilpinė galvutė, Rakto dydis: 1-19mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	657892 1-19
GTIN	4062406278076
Produktų klasė	61E

## Aprašymas

### Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Įpjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

## Techninis aprašymas

Aukštis h	13,2 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Plotis b	31 mm
Rakto dydis	19 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Įrankis su terkšline funkcija	ne
Produkto rūšis	Įstatoma kilpinė galvutė